

Kasetki wrzutowe SW



Kasetki wrzutowe SW-K



Kasetki wrzutowe SW-EM



Kasetki wrzutowe SW-Eurolock

Zastosowanie:

Przeznaczone do wygodnego i szybkiego deponowania gotówki, kwitów księgowych i czeków w godzinach pracy.

Rozmiar otworu wrzutowego 106 x 10 mm.

Opis produktu:

- Możliwość montażu na biurku lub pod jego blatem.
- Jedno płaszczowy korpus o grubości 3 mm
- Otwór wrzutowy zabezpieczony przed wydobyciem depozytów.
- Możliwość zastosowania opóźnienia czasowego otwarcia w zamku elektronicznym.
- Gwarancja 24 miesiące

Wyposażenie podstawowe:

- Rodzaje zamków: kluczowy Euro – Lock, kluczowy kl. A, zamek elektroniczny kl. A
- Dwa klucze do zamontowanego zamka kluczowego
- Instrukcją obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną

Wyposażenie opcjonalne:

- Wyjmowane pudełko brezentowe o pojemności 300-400 banknotów

Rodzaje zamków:



kluczowy (Euro-Lock)



kluczowy (kl. A)



elektroniczny

Standardowe kolory:

- Jasnoszary RAL 7035 (domyślny przy zamówieniu, jeśli nie zaznaczono koloru)
- Jasnoszary RAL 9002 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny)
- Czarny RAL 9005 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny)

*Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy)

Kasetki wrzutowe SW

Dane techniczne:

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary otworu wrzutowego [mm]	Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G			
SW	300	120	250	10 x 106	7	3

Eksploatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
- W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.

Konserwacja:

- **Drzwi:**
Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- **Korpus:**
Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.